

**SZMU 080408PNRMM, IC830, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225805 ST1400
GTIN	7291075460407
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærplade med 8 spiralformede skærekanten. Special skæргеometri til bløde snit for at reducere effektforbruget under bearbejdningen.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,max} = 5,0$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,2 mm
Plattestyrke E	4,76 mm
Serie	NEODO
Hjørneradius	0,8 mm
Type	ST1400
Geometri	PNR-MM

Producentbetegnelse	S890 SZMU 080408PNRMM IC830
ISO-kode, vendeskærsplatte	SZMU 080408PNRMM
Type	IC830
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	190 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		