

**XNMU 130608PNTN, IC810, Type: GGG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227746 GGG
GTIN	7291075311280
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidede vendeskærplatter med 8 spiralformede skærekanter. Meget robust udførelse, speciel plattetykkelse. Høj processikkerhed på grund af den positive monteringsposition i platteholderen. Fremragende spånkontrol og -fjernelse.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e$  maks

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærplatte	XNMU 130608PNTN
Serie	HELISLOT
Type	GGG
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f_z$	0,15 mm
Geometri	PNTN

Producentbetegnelse	XNMU 130608PNTN IC810
Type	IC810
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
GG	betinget egnet	300 m/min	K
GGG	egnet	240 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		