

**TPKT 1003PDR, IC882, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226509 S
GTIN	7291075313567
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skæredesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Serie	HELI3MILL
Tilspænding f_z	0,1 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TPKT 1003PDR
Geometri	PDR
Producentbetegnelse	HM390 TPKT 1003PDR IC882
Type	IC882
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskersplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		