

**TPKT 1003PDR, IC5400, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226503 ST900
GTIN	7291075313680
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanten. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$	0,15 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TPKT 1003PDR
Antal skift/skær	3
Hjørneradius	0,8 mm
Serie	HELI3MILL
Geometri	PDR
Producentbetegnelse	HM390 TPKT 1003PDR IC5400

Type	IC5400
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	320 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	220 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		