


**SZMU 080412PNTR, IC5100, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225809 GG
GTIN	7291075440027
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærplade med 8 spiralformede skærekanten. Special skæргеometri til bløde snit for at reducere effektforbruget under bearbejdningen.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,max} = 5,0$ mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Serie	NEODO
Type	GG
Plattestyrke E	4,76 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,25 mm
Geometri	PNTR

Producentbetegnelse	S890 SZMU 080412PNTR IC5100
ISO-kode, vendeskærsplatte	SZMU 080412PNTR
Type	IC5100
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG	egnet	300 m/min	K
GGG	betinget egnet	240 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		