


**XNMU 130608PNN-MM, IC380, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227744 S
GTIN	7291075311303
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidede vendeskærsplatter med 8 spiralformede skærekanter. Meget robust udførelse, speciel plattetykkelse. Høj processikkerhed på grund af den positive monteringsposition i platteholderen. Fremragende spånkontrol og -fjernelse.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e$  maks

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$	0,15 mm
Type	S
ISO-kode, vendeskærsplatte	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELISLOT
Hjørneradius	0,8 mm
Geometri	PNN-MM

Producentbetegnelse	XNMU 130608PNN-MM IC380
Type	IC380
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 50 HRC	betinget egnet	50 m/min	H
Stål < 55 HRC	betinget egnet	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	betinget egnet	45 m/min	H
Stål < 65 HRC	betinget egnet	45 m/min	H
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	45 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		