

**SZMU 080408PNTR, IC810, Type: GGG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225810 GGG
GTIN	7291075460384
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplade med 8 spiralformede skærekanter. Speciel skæргеometri til bløde snit for at reducere effektforbruget under bearbejdningen.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p,max} = 5,0$  mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,25 mm
Plattestyrke E	4,76 mm
Serie	NEODO
Geometri	PNTR
Producentbetegnelse	S890 SZMU 080408PNTR IC810

ISO-kode, vendeskærsplatte	SZMU 080408PNTR
Type	IC810
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
GG	betinget egnet	280 m/min	K
GGG	egnet	260 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		