


**XNMU 130608PNTN, IC5100, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227745 GG
GTIN	7291075311310
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidede vendeskærsplatter med 8 spiralformede skærekanter. Meget robust udførelse, speciel plattetykkelse. Høj processikkerhed på grund af den positive monteringsposition i platteholderen. Fremragende spånkontrol og -fjernelse.

Bemærk:

Vejledende værdier for a_e maks

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	XNMU 130608PNTN
Type	GG
Serie	HELISLOT
Tilspænding f_z	0,15 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Geometri	PNTN

Producentbetegnelse	XNMU 130608PNTN IC5100
Type	IC5100
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG	egnet	340 m/min	K
GGG	betinget egnet	260 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		