

**SZMU 080408PNRHP, IC830, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225806 INOX
GTIN	7291075460414
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærplade med 8 spiralformede skærekanten. Speciel skæergeometri til bløde snit for at reducere effektforbruget under bearbejdningen.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Type	INOX
Serie	NEODO
Tilspænding f_z pr. tand	0,15 mm
Plattestyrke E	4,76 mm
Geometri	PNR-HP

Producentbetegnelse	S890 SZMU 080408PNRHP IC830
ISO-kode, vendeskærsplatte	SZMU 080408PNRHP
Type	IC830
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		