

**SZMU 080408PNRMM, IC808, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225812 UNI
GTIN	7291075460377
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærplade med 8 spiralformede skærekanter. Special skæргеometri til bløde snit for at reducere effektforbruget under bearbejdningen.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,max} = 5,0$ mm.

Teknisk beskrivelse

Plattestyrke E	4,76 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	UNI
Serie	NEODO
Geometri	PNR-MM
Producentbetegnelse	S890 SZMU 080408PNRMM IC808

ISO-kode, vendeskærsplatte	SZMU 080408PNRMM
Type	IC808
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		