

**SZHU 080408PNR, IC882, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225807 S
GTIN	7291075460360
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærplade med 8 spiralformede skærekanten. Special skæргеometri til bløde snit for at reducere effektforbruget under bearbejdningen.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p,max} = 5,0$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	NEODO
Hjørneradius	0,8 mm
Plattestyrke E	4,76 mm
Type	S
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,12 mm
Geometri	PNR

Producentbetegnelse	S890 SZHU 080408PNR IC882
ISO-kode, vendeskærsplatte	SZHU 080408PNR
Type	IC882
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	45 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		