


**SZMU 080408PNTR, IC5100, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225808 GG
GTIN	7291075460421
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærplade med 8 spiralformede skærekanten. Speciel skæргеometri til bløde snit for at reducere effektforbruget under bearbejdningen.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,max} = 5,0$  mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Type	GG
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,25 mm
Serie	NEODO
Plattestyrke E	4,76 mm
Geometri	PNTR

Producentbetegnelse	S890 SZMU 080408PNTR IC5100
ISO-kode, vendeskærsplatte	SZMU 080408PNTR
Type	IC5100
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
GG	egnet	300 m/min	K
GGG	betinget egnet	240 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		