

**SZMU 080412PNRMM, IC830, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225813 UNI
GTIN	7291075460391
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærplatte med 8 spiralformede skærekanten. Speciel skæргеometri til bløde snit for at reducere effektforbruget under bearbejdningen.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	1,2 mm
Plattestyrke E	4,76 mm
Serie	NEODO
Geometri	PNR-MM
Producentbetegnelse	S890 SZMU 080412PNRMM IC830

ISO-kode, vendeskærsplatte	SZMU 080412PNRMM
Type	IC830
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		