

**SYHU 070400ADN, IC830, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222517 INOX
GTIN	7291075311839
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 skærekanter. Stor facetslibning giver høj overfladekvalitet. Positiv spånvinkel for optimal spånbrydning.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,16 mm
Serie	DOVEIQMILL
Hjørneradius	0,8 mm
Plattestyrke E	4,76 mm
Geometri	ADN
Producentbetegnelse	IQ845 SYHU 070400ADN IC830
ISO-kode, vendeskærsplatte	SYHU 070400ADN

Type	IC830
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		