

**XNMU 040310T, IC810, Type: GGG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221208 GGG
GTIN	7291075393439
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplade med 4 skærekanter. Med sideskær.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8 \text{ mm}$.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Programmeringsradius ved $a_{p\max}$.	1,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Tilspænding f_z	0,8 mm
Type	GGG
ISO-kode, vendeskærsplade	XNMU 040310T
Hjørneradius	1 mm
Geometri	T

Producentbetegnelse	FFX4 XNMU 040310T IC810
Type	IC810
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	200 m/min	K
våd, maksimal	egnet		