

**TDKT 1505PDR, IC5400, Type: GGG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226580 GGG
GTIN	7291075312782
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanten. Aksial og radial positivt skæredesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  max = 13,0 mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	HELI3MILL
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	3
Tilspænding $f_z$	0,15 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDKT 1505PDR
Geometri	PDR
Producentbetegnelse	HM390 TDKT 1505PDR IC5400

Type	IC5400
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
GG (G)	egnet	240 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		