

**SYHU 070400ADTN, IC810, Type: GGG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222521 GGG
GTIN	7291075311846
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 skærekanter. Stor facetslibning giver høj overfladekvalitet. Positiv spånvinkel for optimal spånafledning.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Serie	DOVEIQMILL
Hjørneradius	0,8 mm
Plattestyrke E	4,76 mm
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,25 mm
Geometri	ADTN
Producentbetegnelse	IQ845 SYHU 070400ADTN IC810
ISO-kode, vendeskærsplatte	SYHU 070400ADTN

Type	IC810
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
GG	betinget egnet	270 m/min	K
GGG	egnet	220 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		