


**CCMT 09T308, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260172 IC807
GTIN	7291075351910
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 245 m/min
Serie	ISOTURN
Type	IC807
Spånbrøder	M3P
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Producentbetegnelse	CCMT 09T308-M3P IC807
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning