

**SZMU 080412PNTR, IC810, Type: GGG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225811 GGG
GTIN	7291075440010
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærplade med 8 spiralformede skærekanten. Special skæргеometri til bløde snit for at reducere effektforbruget under bearbejdningen.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,25 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Serie	NEODO
Plattestyrke E	4,76 mm
Geometri	PNTR
Producentbetegnelse	S890 SZMU 080412PNTR IC810

ISO-kode, vendeskærsplatte	SZMU 080412PNTR
Type	IC810
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG	betinget egnet	280 m/min	K
GGG	egnet	260 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		