


**CCMT 09T304, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 80 m/min
Spånbrøder	M3M
Type	IC807
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 09T304
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Hjørneradius	0,4 mm

Serie	ISOTURN
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o
Producentbetegnelse	CCMT 09T304-M3M IC807
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning