

**SYHU 070400AD, IC882, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222518 S
GTIN	7291075450026
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 skærekanter. Stor facetslibning giver høj overfladekvalitet. Positiv spånvinkel for optimal spånafledning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,15 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Plattestyrke E	4,76 mm
Geometri	ADN
Producentbetegnelse	IQ845 SYHU 070400AD IC882
ISO-kode, vendeskærsplatte	SYHU 070400AD

Type	IC882
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet	45 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		