

**SYHU 0704ADTN, IC5100, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222519 GG
GTIN	7291075311792
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 skærekanten. Stor facetslibning giver høj overfladekvalitet. Positiv spånvinkel for optimal spånbrydning.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Serie	DOVEIQMILL
Tilspænding f_z pr. tand	0,25 mm
Plattestyrke E	4,76 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Geometri	ADTN
Producentbetegnelse	IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100
ISO-kode, vendeskærsplatte	SYHU 0704ADTN

Type	IC5100
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG	egnet	300 m/min	K
GGG	betinget egnet	220 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		