


**CCMT 09T304, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260170 IC807
GTIN	7291075424362
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 245 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	IC807
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o

Serie	ISOTURN
Spånbryder	M3P
Producentbetegnelse	CCMT 09T304-M3P IC807
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning