


**CCMT 09T302, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260101 IC807
GTIN	7291075350982
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,1 - 2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,06 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 80 m/min
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Serie	ISOTURN
Type	IC807

Hjørneradius	0,2 mm
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	M
Spånbrøder	F3M
Producentbetegnelse	CCMT 09T302-F3M IC807
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning