

**SYHU 0704ADTN, IC810, Type: GGG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222520 GGG
GTIN	7291075311754
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 skærekanter. Stor facetslibning giver høj overfladekvalitet. Positiv spånvinkel for optimal spånbrydning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Serie	DOVEIQMILL
Hjørneradius	0,8 mm
Plattestyrke E	4,76 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,25 mm
Geometri	ADTN
Producentbetegnelse	IQ845 SYHU 0704ADTN IC810
ISO-kode, vendeskærsplatte	SYHU 0704ADTN

Type	IC810
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG	betinget egnet	270 m/min	K
GGG	egnet	220 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		