

Garant**GARANT Softcut® hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215577 32/3
GTIN	4045197455307
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattehjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring** ved **ustabile forhold** eller **til spindler med lav dreveffekt**.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Må ikke anvendes til ramping og cirkulær dykfræsning!

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres.

Teknisk beskrivelse

effektivt skærantal Z_{eff}	3
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	112 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
passende vendeskærplatter	AP.. 1335..

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Udhængslængde L_1	52 mm
Serie	Softcut®
Antal vendeskærplatter	12
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219826
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP