

**DCMT 11T302, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260391 IC807
GTIN	7291075338133
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,2 mm
Type	IC807
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Primær anvendelse	P
Serie	ISOTURN
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbrøder	F3P
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,15 - 2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 245 m/min
Antal skift/skær	2
Producentbetegnelse	DCMT 11T302-F3P IC807
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

