

**DCMT 11T308, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260395 IC807
GTIN	7291075338157
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Serie	ISOTURN
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 245 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	F3P
Type	IC807
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,15 - 2 mm
Producentbetegnelse	DCMT 11T308-F3P IC807
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning