

**DCMT 11T304, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260393 IC807
GTIN	7291075338140
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,15 - 2 mm
Spånbrøder	F3P
Type	IC807
Serie	ISOTURN
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 245 m/min

Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Producentbetegnelse	DCMT 11T304-F3P IC807
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning