


**CCMT 09T304, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260103 IC807
GTIN	7291075350999
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,06 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 80 m/min
Spånbrøder	F3M
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Skæredybde a_p	0,1 - 2 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Type	IC807
Serie	ISOTURN
Producentbetegnelse	CCMT 09T304-F3M IC807
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning