

**CCMT 09T308, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260173 IC807
GTIN	7291075306422
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 80 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Spånbrøder	M3M
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o

Serie	ISOTURN
Type	IC807
Producentbetegnelse	CCMT 09T308-M3M IC807
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning