


**CNMG 120404, Type: IC8250****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250270 IC8250
GTIN	7291075329544
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 380 m/min
Type	IC8250
Spånbrøder	M3P
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404

Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Producentbetegnelse	CNMG 120404-M3P IC8250
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning