


**CCMT 09T304, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,1 - 2 mm
Type	IC807
Tilspænding $f$	0,06 - 0,25 mm/o
Serie	ISOTURN
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Primær anvendelse	P
Spånbrøder	F3P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 245 m/min

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Producentbetegnelse	CCMT 09T304-F3P IC807
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning