


**CNMG 120408, Type: IC8250****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250071 IC8250
GTIN	7291075319644
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 380 m/min
Skæredybde a_p	0,4 - 3,5 mm
Spånbrøder	F3P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Type	IC8250
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Producentbetegnelse	CNMG 120408-F3P IC8250
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning