

**VCMT 160404, Type: IC807****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261481 IC807  |
| GTIN                | 7291075306279 |
| Artikelklasse       | 26B           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Type                                     | IC807                 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | VCMT 160404           |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 30 - 80 m/min         |
| Tilspænding $f$                          | 0,07 - 0,25 mm/o      |
| Skærebetingelse                          | let afbrudt           |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubsletbearbejdning |
| Hjørneradius                             | 0,4 mm                |
| Spånbrøder                               | M3M                   |
| Primær anvendelse                        | M                     |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Antal skift/skær    | 2                            |
| Serie               | ISOTURN                      |
| Skæremateriale      | HM                           |
| Skæredybde $a_p$    | 1 - 2,5 mm                   |
| Producentbetegnelse | VCMT 160404-M3M IC807        |
| Produkttype         | Vendeskærsplade til drejning |