

**CNMG 120408, Type: IC6015****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250071 IC6015
GTIN	7291075336443
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Type	IC6015
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,1 - 1,5 mm
Antal skift/skær	4
Spånbrøder	F3M

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Producentbetegnelse	CNMG 120408-F3M IC6015
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning