

**DCMT 11T304, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260510 IC807
GTIN	7291075485882
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 245 m/min
Skæredybde a_p	0,8 - 3 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
Type	IC807
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Spånryder	M3P

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Serie	ISOTURN
Producentbetegnelse	DCMT 11T304-M3P IC807
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning