

**CNMG 120404, Type: IC6015****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250070 IC6015
GTIN	7291075336382
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	IC6015
Spånbryder	F3M
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm

Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Producentbetegnelse	CNMG 120404-F3M IC6015
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning