

**DCMT 11T308, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260513 IC807
GTIN	7291075423778
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 80 m/min
Skæredybde a_p	0,8 - 3 mm
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Spånbrøder	M3M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm

Skæremateriale	HM
Type	IC807
Serie	ISOTURN
Skærebetingelse	let afbrudt
Producentbetegnelse	DCMT 11T308-M3M IC807
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning