

**VCMT 160402, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261391 IC807
GTIN	7291075351552
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Type	IC807
Serie	ISOTURN
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,1 - 1,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 80 m/min
Spånbrøder	F3M
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160402
Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,2 mm
Producentbetegnelse	VCMT 160402-F3M IC807
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning