


**CNMG 120404, Type: IC8150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250270 IC8150
GTIN	7291075329513
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Type	IC8150
Spånryder	M3P
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Antal skift/skær	4
Producentbetegnelse	CNMG 120404-M3P IC8150
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning