

**VCMT 160404, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261393 IC807
GTIN	7291075351569
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Primær anvendelse	M
Type	IC807
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbyder	F3M
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 80 m/min
Skæredybde a_p	0,1 - 1,8 mm

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Serie	ISOTURN
Producentbetegnelse	VCMT 160404-F3M IC807
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning