


**CNMG 120408, Type: IC8150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250271 IC8150
GTIN	7291075329490
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	0,85 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	M3P
Primær anvendelse	P

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Type	IC8150
Producentbetegnelse	CNMG 120408-M3P IC8150
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning