

**VCMT 160402, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261390 IC807
GTIN	7291075424171
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,2 mm
Spånbrøder	F3P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 245 m/min
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,1 - 1,8 mm

Type	IC807
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160402
Serie	ISOTURN
Producentbetegnelse	VCMT 160402-F3P IC807
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning