

**CNMG 120412, Type: IC6015****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250272 IC6015 |
| GTIN | 7291075305784 |
| Artikelklasse | 26B |

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------------|
| Spånbrøder | M3M |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 140 - 300 m/min |
| Tilspænding f | 0,17 - 0,5 mm/o |
| Skæremateriale | HM |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning |
| Antal skift/skær | 4 |
| Primær anvendelse | M |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 5 mm |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120412 |
| Type | IC6015 |
| Hjørneradius | 1,2 mm |
| Producentbetegnelse | CNMG 120412-M3M IC6015 |
| Produkttype | Vendskærsplatte til drejning |