

**CNMG 120412, Type: IC6025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250272 IC6025
GTIN	7291075305777
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 230 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	IC6025
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	1,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Skærebetingelse	let afbrudt

Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Spånbryder	M3M
Tilspænding f	0,17 - 0,5 mm/o
Producentbetegnelse	CNMG 120412-M3M IC6025
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning