

**DCMT 11T308, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260512 IC807
GTIN	7291075485899
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,8 - 3 mm
Serie	ISOTURN
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 245 m/min
Spånbrøder	M3P
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,8 mm
Type	IC807
Skæremateriale	HM
Producentbetegnelse	DCMT 11T308-M3P IC807
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning