

**DNMG 150604, Type: IC6015****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250730 IC6015
GTIN	7291075341881
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	IC6015
Spånbrøder	F3M
Skæredybde a_p	0,1 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig

Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Skæremateriale	HM
Producentbetegnelse	DNMG 150604-F3M IC6015
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning