

**DCMT 11T304, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260511 IC807
GTIN	7291075423761
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Type	IC807
Skæredybde a_p	0,8 - 3 mm
Spånbrøder	M3M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Serie	ISOTURN
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 80 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Antal skift/skær	2
Producentbetegnelse	DCMT 11T304-M3M IC807
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning