

**CNMG 120408, Type: IC6025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250071 IC6025
GTIN	7291075336450
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Type	IC6025
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbrøder	F3M
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 230 m/min
Producentbetegnelse	CNMG 120408-F3M IC6025
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning